




Бариерен сензор - предавател

OGS-00KG/US



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	645

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 8
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	600
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67; (съвместно със съответния конектор)

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	1899

Механични данни

Тегло [g]	14,3
Корпус	с резба



Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/US

Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: ABS
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

