


Външно осветление

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 LED сегмент
- 2 бутон Segment
- 3 бутон Colour
- 4 Светодиод работно състояние



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина; чиста светлина
-------------------	----------------------------------

Приложение

Осветено поле [mm]	80 x 80
Дизайн	отвор
Тип на работата	нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа); висок интензитет на светлината (импулсна)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	Работен режим "постоянна работа": 375; Работен режим "висок светлинен интензитет": 2130
Клас на защита	III; (PELV)
Тип на светлината	червена светлина; чиста светлина

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 1
-----------------------	-------------------------


Входове

Тригер	24 V PNP/NPN; външен
Брой цифрови входове	1



Външно осветление

Dome Light 80 CY RD/ US

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...40
Температура на съхранение	[°C]	-20...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
Фотобиологична безопасност		рискова група 1; (DIN EN 62471)
Механични данни		
Тегло	[g]	512,05
Размери	[mm]	193 x 136 x 75
Материал		корпус: алуминий черен, анодизиран; Капак: ABS
Усилие на затягане	[Nm]	0,5...1,5
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Работен режим "висок светлинен интензитет"	1 x Светодиод, червен
	LED сегмент	1 x Светодиод, бял
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - Задаване на параметри		
Конектор: M12; кодиране: A		
		
1:	Работен режим "висок светлинен интензитет"	
2:	цвят 2	
3:	GND	
4:	LED сегмент 1	
5:	LED сегмент 2	
6:	LED сегмент 3	
7:	LED сегмент 4	
8:	дезактивирайте бутоните	




Външно осветление

Dome Light 80 CY RD/ US

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: M12; кодиране: A



1:	U+
2:	тригериращ вход NPN
3:	GND
4:	тригериращ вход PNP
5:	димер