


Дифузен сензор

OGT-DPKG/US



- 1 с пот.
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	645

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	10...400; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Диапазон на настройка [mm]	70...400



Дифузен сензор

OGT-DPKG/US

Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	25
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65; (съвместно със съответния конектор)

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	901

Механични данни

Тегло [g]	15,1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 44
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	корпус: ABS
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Обслужващи елементи		с пот.

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





Дифузен сензор

OGT-DPKG/US

Връзка

