


Дифузен сензор

OGT-DNKG/US



- 1 с пот.
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	10...400; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Диапазон на настройка [mm]	70...400
Възможност за регулиране на обхвата	да



Дифузен сензор

OGT-DNKG/US

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	25
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65; (съвместно със съответния конектор)

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	894

Механични данни

Тегло [g]	14,6
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 44
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	корпус: ABS
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Обслужващи елементи		с пот.

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузен сензор

OGT-DNKG/US

Връзка

