


## Барьерен сензор - предавател

O7S-OOKG/0,20M/AS



Трансмисер в горната леща



## Характеристики на продукта

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Тип на светлината | червена светлина |
| Корпус            | правоъгълен      |

## Приложение

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Функционален принцип | Барьерен сензор |
|----------------------|-----------------|

## Електрически показатели

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...30 DC       |
| Консумация на ток [mA]               | 20; ((24 V))     |
| Клас на защита                       | III              |
| Защита срещу обръщане на полярността | да               |
| Тип на светлината                    | червена светлина |
| Дължина на вълната [nm]              | 633              |

## Изходи

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
|---------------------------------|------|

## Обхват на следене

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Предавател / приемник                        | предавател            |
| Обхват [m]                                   | 0...1,5               |
| Възможност за регулиране на обхвата          | не                    |
| Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]     | 90                    |
| Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...60 |
| Защита                  | IP 65    |



## Барьерен сензор - предавател

O7S-00KG/0,20M/AS

## Тестове / одобрения

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |      |
| MTTF | [Години]     | 1899 |

## Механични данни

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Тегло                | [g]  | 14,2           |
| Корпус               |      | правоъгълен    |
| Размери              | [mm] | 20,3 x 15 x 9  |
| Материал             |      | РА             |
| Материал на лещата   |      | PMMA           |
| Настройка на обектив |      | странични лещи |

## Дисплеи / работни елементи

|         |        |                      |
|---------|--------|----------------------|
| Дисплей | Работа | 1 x Светодиод, зелен |
|---------|--------|----------------------|

## Забележки

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Забележки             | UL - необходим източник клас 2 |
| Единица на опаковката | 1 брой                         |

## Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: плътно съответстващи



## Връзка

