


Барьерен сензор - предавател

OFS-00KG/4M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 4
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	700
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни


Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 60
Означение на резбата	M12 x 1



Барьерен сензор - предавател

OFS-00KG/4M

Материал	месинг с никелово покритие	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Връзка		



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BU = син