




Бариерен сензор - предавател

O4S-00KG/2M



- 1 При използване на монтажния винт M5, макс. усилие на затягане е 2 Nm.
2 Осезателна повърхност



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624



Барьерен сензор - предавател

O4S-00KG/2M

Изходи		
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват [m]		0...80
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]		2400
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]		616
Механични данни		
Тегло [g]		205
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		74,4 x 27 x 63,8
Материал	корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPE	
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой


Барьерен сензор - предавател

O4S-00KG/2M

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Връзка



Цвета на проводниците :
BN = кафяв
BU = син

диаграми и графики

графика на печалба



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor