



Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG0034

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	90...250 AC/DC
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	9,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	9,5
Минимален работен ток	[mA]	10
Макс. ток на утечка	[mA]	5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	200



Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	50
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	25
Честота на превключване DC	[Hz]	70
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Обхват на следене		
Обхват	[mm]	< 100; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		месинг с никелово покритие
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой




Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Връзка



BN = Цветовете на проводниците :
кафяв
BU = син