
OG0017

Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V/6M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG0035
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



CE

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		с резба
Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	90...250 AC/DC
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Изходна функция		режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	9,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	9,5
Минимален работен ток	[mA]	10
Макс. ток на утечка	[mA]	5

OG0017

Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V/6M

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	200	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	50	
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)	
Честота на превключване AC	[Hz]	25	
Честота на превключване DC	[Hz]	70	
Защита срещу късо съединение		не	
Защита от претоварване		не	
Обхват на следене			
Обхват	[mm]	< 100; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		с резба	
Размери	[mm]	M18 x 1	
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		месинг с никелово покритие	
Материал на лещата		стъкло	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари			
Доставени артикули		заключващи гайки: 2	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

OG0017


Дифузен сензор

OGT-HBOA/90-250V/6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син