



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG0035

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Корпус с резба

Приложение

Функционален принцип Дифузен сензор

Електрически показатели

Честота AC [Hz] 47...63

Работно напрежение [V] 20...90 AC/DC

Клас на защита II

Изходи

Изходна функция режим на светло

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 9,5

Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 9,5

Минимален работен ток [mA] 10

Макс. ток на утечка [mA] 5

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200; (250 (...50 °C))

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 50

Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)



Дифузен сензор

OGT-HBOA/20-90V

Честота на превключване AC	[Hz]	25
Честота на превключване DC	[Hz]	70
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не

Обхват на следене

Обхват	[mm]	< 100; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
--------	------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	IEC 801-2	ниво 4
	IEC 801-3	ниво 2
	IEC 801-4	ниво 3

Механични данни

Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		месинг с никелово покритие
Материал на лещата		стъкло

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Дифузен сензор

OGT-HBOA/20-90V

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



БК =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син