


O5S500



Бариерен сензор - предавател

O5S-00KG/US100



- 1 При използване на монтажния винт M5, макс. усилие на затягане е 2 Nm.
2 Осезателна повърхност



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 25
Възможност за регулиране на обхвата	не



Барьерен сензор - предавател

O5S-00KG/US100

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	625
--	-----

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [Години]	617
---------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	65,5
-----------	------

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Размери [mm]	56 x 18,2 x 46,8
--------------	------------------

Материал	корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU
----------	--

Материал на лещата	PMMA
--------------------	------

Настройка на обектив	странични лещи
----------------------	----------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------


Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
-----------	-----------------------------------


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

