




Барьерен сензор - предавател

O5S-00KG/2M



- 1 При използване на монтажния винт M5, макс. усилие на затягане е 2 Nm.
2 Осеизателна повърхност



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		20
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната [nm]		624
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват [m]		< 25



Барьерен сензор - предавател

O5S-00KG/2M

Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	625
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	617

Механични данни

Тегло [g]	140
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Материал	корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------


Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

диаграми и графики

графика на печалба

