



Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OG5019 + E10277

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Фиброоптичен усилвател

OGF-DPKG/US-100-DPO

Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват		[m]	< 0,08; (Бариерен сензор)
Обхват		[mm]	< 15; (Дифузен сензор)
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...80
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		с резба	
Размери		[mm]	M18 x 1
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		месинг с никелово покритие	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари			
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2	
		Накатена гайка	
Забележки			
Забележки		режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна	
		съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване	
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Конектор: 1 x M12			