


Барьерен сензор - предавател

OGS-OOKG/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGS200 + OGE200 или OGS500 + OGE500
 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
 имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Функционален принцип	Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 17
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	не



Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/US-100

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2000
--	------

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	с резба
--------	---------

Размери [mm]	M18 x 1 / L = 72
--------------	------------------

Означение на резбата	M18 x 1
----------------------	---------

Материал	PBT
----------	-----

Материал на лещата	PMMA
--------------------	------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

