
OG5045

Ретро-рефлекторен сензор

OGP-FPKG/B1

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGP502
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		с резба
Приложение		
Система		поляризационен филтър
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 30
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	500
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

OG5045

Ретро-рефлекторен сензор

OGP-FPKG/B1

Обхват на следене			
Обхват	[m]	< 3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	262	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Възможност за поларизационен филтър		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		с резба	
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 64,5	
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		PBT	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
		функция	1 x Светодиод, червен
Аксесоари			
Доставени артикули		заключващи гайки: 2	
Забележки			
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката		1 брой	

OG5045

Ретро-рефлекторен сензор

OGP-FPKG/B1

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цветове на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен

диаграми и графики

графика на печалба

