
OG5059

Бариерен сензор - предавател

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGS700
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Защита на лазера клас		2
Корпус		с резба
Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Функционален принцип		Бариерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 17
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	675
Тип. живот	[h]	50000
Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 60
Възможност за регулиране на обхвата		не

OG5059


Бариерен сензор - предавател

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Диаметър на най-малкия откриваем обект	[mm]	3	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	150	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-10...50	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Защита на лазера клас		2	
Бележки за лазерната защита		Внимание:	Лазерна светлина
		импулсни резултати:	<= 2,2 mW
		Дължина на вълната:	675 nm
		Честота:	2,2 kHz
		Дължина на импулса:	24 µs
		Не гледайте в лъча.	
		Избягвайте излагането на лазерна светлина.	
		лазерен клас:	2
			EN 60825-1
Механични данни			
Корпус		с резба	
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		заключващи гайки: 2	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



OG5059

Бариерен сензор - предавател

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Връзка

