


Дифузен сензор

OGT-FPKG/V4A/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGT301

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта

Корпус	с резба
--------	---------

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	500
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 600; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата	да



Дифузен сензор

OGT-FPKG/V4A/10M

Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	169
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба	
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT	
Материал на лещата	PMMA	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------



Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :
BN = кафяв
BU = син
BK = черен