


Бариерен сензор - предавател

OGSLOOKG/V4A/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Защита на лазера клас	2
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 17
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	675
Тип. живот [h]	50000

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfanger)
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm]	0,5
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	5
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват



Барьерен сензор - предавател

OGSLOOKG/V4A/US-100

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...50
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Защита на лазера клас		2
Бележки за лазерната защита	Внимание:	Лазерна светлина
	импулсни резултати:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Дължина на вълната:	675 nm
	Честота:	2,2 kHz
	Дължина на импулса:	24 μs
	Не гледайте в лъча.	
	Избягвайте излагането на лазерна светлина.	
	лазерен клас:	2
		EN 60825-1
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		



Барьерен сензор - предавател

OGSLOOKG/V4A/US-100

Връзка

