




Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OHN-HPKG/0,20M/AS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O8H216

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Тип. живот [h]	75000
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C]	25

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Честота на превключване DC [Hz]	800
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OHN-HPKG/0,20M/AS

Защита от претоварване

да

Обхват на следене

Обхват [mm] 2...50; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)

Възможност за регулиране на обхвата не

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 3,5

Размерите на светлинното петно се отнасят до при максимален обхват

Време за реакция

Време за реакция [s] < 0,6

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...50

Защита IP 67

Тестове / одобрения

EMC EN 60947-5-2

Механични данни

Тегло [g] 15

Корпус правоъгълен

Размери [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5

Материал ABS

Материал на лещата PMMA

Настройка на обектив странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт

Незащитена зона 1 x Светодиод, жълт мигане

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PVC

Конектор: 1 x M8; кодиране: A





Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

ОНН-НРКГ/0,20М/АS

Връзка

