
OH5013

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OHH-HPKG/0,20M/AS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OH5007
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Система		Потискане на фона
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 20
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Тип. живот	[h]	75000
Референтна температура за експлоатационна продължителност	[°C]	25
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	50
Честота на превключване DC	[Hz]	800
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

OH5013


Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OHH-HPKG/0,20M/AS

Обхват на следене			
Обхват	[mm]	1...30; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Възможност за регулиране на обхвата		не	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	4,5	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Възможно е подтискането на фон		да	
Време за реакция			
Време за реакция	[s]	< 0,6	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-20...50	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Тегло	[g]	15	
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Материал		ABS	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Незащитена зона	1 x Светодиод, жълт мигане
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			

Кабел: 0,2 m, PVC

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



OH5013

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OHH-HPKG/0,20M/AS

Връзка

