




Дифузен сензор

OIT-FPKG/PLANSHB



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100



Дифузен сензор

OIT-FPKG/PLANSNB

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [mm]	< 150; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	659	

Механични данни	
Тегло [g]	121
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	PBT; PPO модифициран
Материал на лещата	PMMA


Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт

Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка	

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
терминали: ...1,5 mm ² ; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5	

Връзка



Дифузен сензор

OIT-FPKG/PLANSHB

диаграми и графики

