


Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FPKG



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	25; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи


Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	65
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FPKG

Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,15...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	200
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	661
Механични данни		
Тегло	[g]	127
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PBT; PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		





Ретро-рефлекторен сензор

OIP-FPKG

диаграми и графики

графика на печалба

