


Барьерен сензор - предавател

OJSLOOKG/SO/AS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5041

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Защита на лазера клас	1
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	650



Барьерен сензор - предавател

OJSLOOKG/SO/AS

Тип. живот	[h]	50000
Изходи		
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 0,5
Възможност за регулиране на обхвата		не
Диаметър на най-малкия откриваем обект	[mm]	0,8
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	2
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Защита на лазера клас		1
Бележки за лазерната защита	Внимание:	Лазерна светлина
	лазерен клас:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г.
Механични данни		
Тегло	[g]	0,055
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Основна скоба: 1, E20964
		винтове: 2 x M3 x 16
		пружинни шайби: 2
		Гайки: 2
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Барьерен сензор - предавател

OJSLOOKG/SO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

