




Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/AS



1 бутон



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC
Консумация на ток [mA]		< 22
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната [nm]		660
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5



Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/AS

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват	[mm]	1...600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	60
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	867

Механични данни

Тегло	[g]	39,6
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		предния обектив

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да

Акcesoари

Доставени артикули	винтове: 2
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2 Teach

диаграми и графики

графика на печалба

