




Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPKG/SQ/AS



1 бутон



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPGK/SO/AS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,2...1,5; (Призматичен рефлектор 50 x 50 mm E20722)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	64
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	854

Механични данни

Тегло	[g]	27,3
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да

Акcesoари

Доставени артикули	винтове: 2
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPGK/SO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2 Teach



Ретро-рефлекторен сензор за откриване на
прозрачни обекти

OJPGFPKG/SO/AS

диаграми и графики

графика на печалба

