


Ретро-рефлекторен сензор

OAR-FCKG/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O4P500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
-------------------------	---------



Ретро-рефлекторен сензор

OAR-FCKG/T

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)	
Функция за проверка на изхода	да	
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	10	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250	
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход [mA]	100	
Честота на превключване DC [Hz]	300	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Функция за време [s]	0,5...10	

Обхват на следене

Обхват [m]	0,25...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,25...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	350	
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 65	

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механични данни

Тегло [g]	0,285	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	90 x 30 x 70	
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	PMMA	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи	Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател	

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514	
	отвертка	



Ретро-рефлекторен сензор

OAR-FCKG/T

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка



5 Функция за проверка на изхода

диаграми и графики

графика на печалба

