
OA5107


Ретро-рефлекторен сензор

OAP-FCKG/T

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O4P500
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!





1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Система		поляризационен филтър; Функция за проверка на изхода
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN

OA5107

Ретро-рефлекторен сензор

OAP-FCKG/T

Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Функция за проверка на изхода		да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход	[mA]	100
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,5...10
Обхват на следене		
Обхват	[m]	0,2...8; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,2...8; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	420
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
Механични данни		
Тегло	[g]	0,291
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи		Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател
Аксесоари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20514
		отвертка

OA5107

Ретро-рефлекторен сензор

OAP-FCKG/T


Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка



5 Функция за проверка на изхода

диаграми и графики

графика на печалба

