
OA5113

Бариерен сензор - предавател

OAS-OOKG/US-100

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



1 Капак
един предаващ диод на горната и долната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Бариерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Макс. ток на утечка	[mA]	50
Защита срещу късо съединение		да

OA5113

Бариерен сензор - предавател

OAS-OOKG/US-100

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Предавател / приемник		предавател	
Обхват	[m]	< 50	
Възможност за регулиране на обхвата		не	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	90 x 30 x 70	
Материал		PPO модифициран	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		Ъглова скоба	
		отвертка	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




OA5113

Бариерен сензор - предавател

OAS-OOKG/US-100

Връзка



2	тест