


Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор

OJR-DPKG/SO/AS

Спрени изделия

Алтернативни артикули: O6P202

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно



Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор

OJR-DPKG/SO/AS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	1000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	1,8; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	64
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	905
Механични данни		
Тегло	[g]	15,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		ABS; SEPS
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

OJR200



Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор

OJR-DPKG/SO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

