


Артикулат не се предлага вече - запис в архива



1 Капак

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
-----------------------	------------



Барьерен сензор - предавател

OAS-00KG

Обхват	[m]	< 25
Възможност за регулиране на обхвата		не
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm ²		
Връзка		

