


Фиброоптичен усилвател

OKF-FNKG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OK5022

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	< 30; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	120
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Фиброоптичен усилвател

OKF-FNKG/6M

Обхват на следене		
Обхват	[m]	0...0,12; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	529
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	50 x 19 x 35
Материал		PPO модифициран
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		отвертка
		винтове: 2 x M4 x 25
		Шайби: 2
		пружинни шайби: 2
		Гайки: 2
Забележки		
Забележки		режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика
		съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване
		режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна
		съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката		1 брой





Фиброоптичен усилвател

OKF-FNKG/6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял