




Дифузен сензор

OAT-FCKG/T



- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	Функция за проверка на изхода	
Функционален принцип	Дифузен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	875
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Функция за проверка на изхода		да



Дифузен сензор

OAT-FCKG/T

Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	300
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,5...10

Обхват на следене

Обхват	[mm]	5...2750; (Бяла хартия 300 x 300 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	357

Механични данни

Тегло	[g]	291
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи		Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Дифузен сензор

OAT-FCKG/T

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка



5 Функция за проверка на изхода