


Дифузен сензор

OKT-FPKG/US-100

Спрени изделия

Алтернативни артикули: O6T201

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	250



Дифузен сензор

ОКТ-FPKG/US-100

Честота на превключване [Hz]	50
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	0...500; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	IEC 801-2	ниво 4
	IEC 801-3	ниво 2
	IEC 801-4	ниво 3
	IEC 255-5	ниво 2
MTTF [Години]	535	

Механични данни

Тегло [g]	65,8
Корпус	правоъгълен
Материал	PPO модифициран
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	отвертка
	винтове: 2 x M4 x 25
	Шайби: 2
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузен сензор

OKT-FPKG/US-100

Връзка

