



Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5S500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 20
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	670



Барьерен сензор - предавател

OCS-00KG/US-100

Размерите на светлинното
петно се отнасят до

при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...60

Защита IP 67

Тестове / одобрения

EMC EN 60947-5-2

Механични данни

Корпус правоъгълен

Размери [mm] 49 x 15 x 42

Материал цинкова отливка

Материал на лещата PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей Работа 1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

