


Сензор за контраст

OCK-FCKG/US-100

Спрени изделия

Алтернативни артикули: O5K500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приемник в горната леща
Трансмисер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	зелена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	зелена светлина
Дължина на вълната [nm]	565

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроиваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,9
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Сензор за контраст

OCK-FCKG/US-100

Честота на превключване [Hz] DC	10000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 13,5
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	49 x 15 x 42
Материал	цинкова отливка
Материал на лещата	PMMA

Акcesoари


Доставени артикули	отвертка
--------------------	----------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

