



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 80
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	100
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да



Ретро-рефлекторен сензор

OSPGHNRKG/US-100

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [m]	< 1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. височина на светлинното петно [mm]	13
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват

Време за реакция	
Време за реакция [s]	0,5

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-10...55
Защита	IP 67

Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	49 x 15 x 42
Материал	цинкова отливка
Материал на лещата	PMMA


Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари	
Доставени артикули	отвертка

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор

OC5231/US-100

Връзка



- 2 Функция за проверка на изхода
5 Eingang "External Teach"

диаграми и графики

графика на печалба

