
OL5038

Дифузен сензор

OLT-FPKG/LS-400

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5H500 + E21122
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 37
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Честота на превключване DC	[Hz]	500

OL5038

Дифузен сензор

OLT-FPKG/LS-400

Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[mm]	1...1000; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	250	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	75 x 27 x 62	
Материал		PBT	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
		функция	1 x Светодиод, червен
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Конектор: 1 x 7/8"			