



Ретро-рефлекторен сензор

OLP-HPKG/US-100

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5P500 + E21122

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 39
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V]	3,5



Ретро-рефлекторен сензор

OLP-HPKG/US-100

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	50
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват	[m]	< 8; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 66

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 27 x 62
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор

OLP-HPKG/US-100

Връзка

