



Барьерен сензор - приемник

OME-FKOW/T/LS-500



Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща



Характеристики на продукта

Корпус правоъгълен

Приложение

Функционален принцип Барьерен сензор

Електрически показатели

Честота AC [Hz] 47...63

Работно напрежение [V] 24...240 AC/DC

Макс. консумация на енергия [VA] 6

Клас на защита II

Изходи

Електрическо изпълнение реле

Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)

Контактен товар 3A / 250 V AC

Честота на превключване AC [Hz] 10

Честота на превключване DC [Hz] 10

Защита срещу късо съединение не

Функция за време [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Обхват на следене

Предавател / приемник приемник



Барьерен сензор - приемник

OME-FKOW/T/LS-500

Обхват	[m]	< 50
Възможност за регулиране на обхвата		да

Време за реакция

Време за реакция	[s]	< 10
------------------	-----	------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...40
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	204,12
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	73 x 45 x 49
Материал		ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заклучване: алуминий, безцветно анодизиран



Връзка

