


Фиброоптичен усилвател

OMF-FKOW/T/LS-500



Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	24...240 AC/DC
Консумация на ток	[mA]	26
Макс. консумация на енергия	[VA]	6
Клас на защита		II
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Тип. живот	[h]	100000
Референтна температура за експлоатационна продължителност	[°C]	25

Изходи

Електрическо изпълнение		реле
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Контактен товар		3A / 250 V AC
Честота на превключване AC	[Hz]	10
Честота на превключване DC	[Hz]	10



Фиброоптичен усилвател

OMF-FKOW/T/LS-500

Защита срещу късо съединение	не
Функция за време [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Обхват на следене

Обхват [m]	< 0,6; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	< 175; (в режим дифузно отражение)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Време за реакция

Време за реакция [s]	< 10
----------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...40
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	204
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	73 x 45 x 49
Материал	ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заклучване: алуминий, безцветно анодизиран





Фиброоптичен усилвател

OMF-FKOW/T/LS-500

Връзка

