



Дифузен сензор

OPT-FBOW/3L/TW3M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OM0010

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC
Консумация на ток	[mA]	14; ((24 V))
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	4
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	350
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	15



Дифузен сензор

OPT-FBOW/3L/TW3M

Защита срещу късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Обхват на следене		
Обхват [mm]	< 3000; (Бяла хартия 200 x 200 mm)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...80	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	86 x 28 x 142	
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	стъкло	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²		
Връзка		

