



Артикулят не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

#### Характеристики на продукта

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Тип на светлината | Инфракчервена светлина |
| Корпус            | правоъгълен            |

#### Приложение

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Функционален принцип | Дифузен сензор |
|----------------------|----------------|

#### Електрически показатели

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...55 DC             |
| Консумация на ток [mA]               | 12; ((24 V))           |
| Клас на защита                       | II                     |
| Защита срещу обръщане на полярността | да                     |
| Тип на светлината                    | Инфракчервена светлина |
| Дължина на вълната [nm]              | 880                    |

#### Изходи

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP                                        |
| Изходна функция                                        | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2,5                                        |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400                                        |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 80                                         |
| Защита срещу късо съединение                           | да                                         |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна                                   |
| Защита от претоварване                                 | да                                         |



## Дифузен сензор

OPT-FPKG/TW3M

| Обхват на следене                   |                        |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Обхват                              | [mm]                   | < 3000; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
| Възможност за регулиране на обхвата |                        | да                                 |
| Условия на работа                   |                        |                                    |
| Околна температура                  | [°C]                   | -25...80                           |
| Защита                              |                        | IP 65                              |
| Тестове / одобрения                 |                        |                                    |
| EMC                                 | EN 60947-5-2           |                                    |
|                                     | EN 55011               | клас B                             |
| Механични данни                     |                        |                                    |
| Корпус                              |                        | правоъгълен                        |
| Размери                             | [mm]                   | 86 x 28 x 142                      |
| Материал                            |                        | PPO модифициран                    |
| Материал на лещата                  |                        | стъкло                             |
| Дисплеи / работни елементи          |                        |                                    |
| Дисплей                             | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт                |
| Забележки                           |                        |                                    |
| Единица на опаковката               |                        | 1 брой                             |
| Електрическо свързване              |                        |                                    |
| терминали: ...1,5 mm <sup>2</sup>   |                        |                                    |
| Връзка                              |                        |                                    |

