


Барьерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

зададено от потребителя



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	16
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	860

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 15	
Възможност за регулиране на обхвата	не	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Температура на съхранение [°C]	-40...80	
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	961	
Механични данни		
Тегло [g]	78	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	52,9 x 20 x 34,6	
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Материал на лещата	PEI	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	гайка: 1, неръждаема стомана	
Забележки		
Забележки		
Указания	зададено от потребителя	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
 2 1 3 4		

Барьерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Връзка

