




Оптический угловой датчик

OPL-DPKG/US



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
-------------------	------------------

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
---------	-------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...35 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 45
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Функция за проверка на изхода	да



Оптичен ъглов сензор

OPL-DPKG/US

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	200
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	919

Механични данни

Тегло	[g]	150
Размери	[mm]	65 x 10 x 106
Странична дължина X	[mm]	54
Странична дължина Y	[mm]	55
Ширина на сензора Z	[mm]	60,46
Материал		корпус: цинкова отливка; Леща: стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

