




Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-HPKG/US/CUBE/200MM



Трансмитер в долната леща
Приемник в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен с резба M18

Приложение

Система	Потискане на фона
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Номинално изолационно напрежение [V]	32
Консумация на ток [mA]	25
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	300
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	645

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-HPKG/US/CUBE/200MM

Вид защита от късо съединение

импулсна

Обхват на следене

Обхват	[mm]	< 200; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Обхват на бял обект (90% ремисия)	[mm]	< 200
Обхват на сив обект (18% ремисия)	[mm]	< 200
Обхват на черен обект (6% опрощаване)	[mm]	< 190
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	13
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон		да

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	10
Данни за процеса през IO-Link (периодични)	функция	дължина на бита
	Процесни стойности	16
	състоянието на устройството	4
	двоична информация за превключване	1
Функции на IO-Link (ациклични)	специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1132
Забележка:	За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"	

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...60
Защита		IP 65; IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	782



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-HPKG/US/CUBE/200MM

UL одобрение	Та	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло	[g]	58,5
Корпус		правоъгълен с резба M18
Размери	[mm]	52,6 x 19,1 x 35,9
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		цинкова отливка; PEI
Материал на лещата		PEI
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Аксесоари

Доставени артикули	гайка: 1
--------------------	----------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка





Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH-HPKG/US/CUBE/200MM

Други данни

Повторяемост / точност: 6 σ

	Повторяемост на измерените стойности	
Abstand	Бял (90 % отразяване)	черно (6% ... 90% освобождаване)
20 mm	0,5 mm	1,0 mm
50 mm	0,8 mm	2,0 mm
100 mm	1,5 mm	4,5 mm
150 mm	3,0 mm	9,0 mm
200 mm	6,0 mm	20,0 mm
	Прецизност	
Abstand	Бял (90 % отразяване)	черно (6% ... 90% освобождаване)
20 mm	$\pm 2,0$ mm	$\pm 2,5$ mm
50 mm	$\pm 3,5$ mm	$\pm 4,5$ mm
100 mm	$\pm 6,0$ mm	$\pm 7,5$ mm
150 mm	$\pm 7,5$ mm	$\pm 11,0$ mm
200 mm	$\pm 10,0$ mm	$\pm 17,0$ mm

Стойностите са валидни при

Извънредно количество светлина върху обекта.	< 10 klx
постоянни условия на околната среда	23 °C / 960 hPa
минимално време за включване в минути	10