


Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FNKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA5106

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 таймер на потенциометъра
2 чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	25; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FNKG

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват	[m]	< 6; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FNKG

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm

Връзка

