


Дифузен сензор

OSN-FNKG/T

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	къси обхвати
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	100



Дифузен сензор

OSN-FNKG/T

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Функция за време [s]	0,01...5

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 220; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Къси обхвати	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	80 x 28 x 95
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²

Връзка

