


Барьерен сензор - предавател

OTS-00KG/US-100



един предаващ диод на горната и долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880


Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	524
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват



Барьерен сензор - предавател

OTS-00KG/US-100

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1862
Механични данни		
Тегло	[g]	153
Корпус		правоъгълен
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20461	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Връзка

