


Барьерен сензор - предавател

OGS-OOKG/2M



1 x Светодиод 4 x 90°



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 25
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	1000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	629

Механични данни


Тегло [g]	125,1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 80,4



Барьерен сензор - предавател

OGS-00KG/2M

Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
	син