


Дифузен сензор

OTT-FPKG/6M/PH

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OT5019 или OT5003

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 с пот.
Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	40; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Дифузен сензор

OTT-FPKG/6M/PH

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	150
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват	[mm]	4...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	187
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	583

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 19 x 30
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20441
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------





Дифузен сензор

OTT-FPKG/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен

диаграми и графики

графика на печалба

